

Csatlakozó tömb

CPE14-PRS-3/8-8-NPT

Cikkszám: 550085

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	20 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	8
Max. nyomásonak száma	2
Feltörési nyomás	5 MPa 725 psi
Repedésnyomás	50 bar
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	23 °F...122 °F
Környezeti hőmérséklet	23 °F...122 °F
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.9 ft-lbf
Terméksúly	26.5 oz
Csatlakozó tömb rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
5. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet