


# Kimeneti modul CPX-8DA-H

Cikkszám: 550204

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                             | Érték                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méretek: Sz x H x M                                  | (beleértve a sorolható tömböt és a csatlakozási technológiát)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                                              |
| Terméksúly                                           | 48 g                                                                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                               | -5 °C...50 °C                                                                                                                        |
| Csapághőmérséklet                                    | -20 °C...70 °C                                                                                                                       |
| Védettség                                            | csatlakozó tömbtől függően                                                                                                           |
| KBK korrózióállósági osztály                         | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség<br>(beépített állapotban)                                                                   |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                                                       |
| Ház alapanyaga                                       | Megerősített PA<br>PC                                                                                                                |
| LED kijelzők                                         | 1 csoportos diagnosztika<br>8 csatornadiagnosztika<br>8 csatornaállapot                                                              |
| Diagnosztika                                         | Rövidzárlat/túlterhelés csatornánként<br>Kimenetek feszültséghiánya                                                                  |
| Kimenetek száma                                      | 8                                                                                                                                    |
| Paraméterezés                                        | Üzembiztos csatornánként<br>Csatornánkénti kényszerítés<br>Üres mód csatornánként<br>Viselkedés rövidzárlat után<br>Felügyelet modul |
| DC üzemi feszültségi tartomány                       | 18 V...30 V                                                                                                                          |
| DC névleges üzemi feszültség                         | 24 V                                                                                                                                 |
| Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett | Jell. 34 mA                                                                                                                          |
| Karakterisztikus görbe kimenetek                     | Az IEC1131-T2 szabványnak megfelelően                                                                                                |
| Kapcsolási logika kimenetei                          | PNP (pozitív kapcsolás)                                                                                                              |
| Max. teljes áramkimenet/modul                        | 8.4 A                                                                                                                                |
| Max. tápellátás csatornánként                        | 2,1 A (50 W lámpaterhelés), csatornapáronként                                                                                        |
| Elektromos leválasztás csatornák között              | nem                                                                                                                                  |
| Elektromos leválasztó csatorna - belső busz          | Igen, ha közbenső táplálást használ                                                                                                  |
| Védelem (rövidzárlat)                                | belső elektronikus biztosíték csatornánként<br>kiegészítő biztosíték                                                                 |