

# Csatlakozó aljzat kábel KMYZ-4-0,5-B-EX

Cikkszám: 550324

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tengeri besorolás                                 | lásd a tanúsítványt                                               |
| Rögzítés módja                                    | a mágnesszelepen, M2 központi csavarral                           |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                   |
| Terméksúly                                        | 12 g                                                              |
| Elektromos csatlakozó                             | Szögletes doboAljzat, derékszögű<br>Kábel<br>négyyszög forma MSZB |
| DC üzemi feszültségi tartomány                    | 3 V...36 V                                                        |
| DC névleges üzemi feszültség                      | 24 V                                                              |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                        | 1 A                                                               |
| Lökőfeszültség-állóság                            | 900 V                                                             |
| Védővezető csatlakozás                            | nem érhető el                                                     |
| Kábelhossz                                        | 0,5 m                                                             |
| Vezetéktulajdonság                                | Alap kivitel                                                      |
| Kábelszerkezet                                    | 2 x 0,35 mm <sup>2</sup>                                          |
| Védettség                                         | IP40                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                            | -10 °C...50 °C                                                    |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU RoHS irányelve szerint                                      |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint                      |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                 |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                          |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | PVC                                                               |
| Ház alapanyaga                                    | PA                                                                |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                | Bronz                                                             |