

Csatlakozó aljzat kábel KMYZ-4-5,0-B-EX

Cikkszám: 550482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	62.5 g
Elektromos csatlakozó	Szögletes doboAljzat, derékszögű Kábel négyyszög forma MSZB
DC üzemi feszültségi tartomány	3 V...36 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Lökőfeszültség-állóság	900 V
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Kábelszerkezet	2 x 0,35 mm ²
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz