

# Csatlakozó tömb

## CPE14-3/2-PRS-3/8-7-NPT

Cikkszám: 550615

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Raszterméret                             | 20 mm                                  |
| Beépítési helyzet                        | tetszés szerint                        |
| Szelephelyek max. száma                  | 7                                      |
| Max. nyomásonak száma                    | 2                                      |
| Feltörési nyomás                         | 5 MPa<br>725 psi                       |
| Repedésnyomás                            | 50 bar                                 |
| Üzemi nyomás                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály             | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel   |
| LABS konformitás                         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Közeghőmérséklet                         | 23 °F...122 °F                         |
| Környezeti hőmérséklet                   | 23 °F...122 °F                         |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 0.9 ft-lbf                             |
| Terméksúly                               | 15.3 oz                                |
| Csatlakozó tömb rögzítésének típusa      | átmenő furattal                        |
| Szeleprögztetés típusa                   | belső menettel                         |
| 1. pneumatikus csatlakozás               | 3/8 NPT                                |
| 3. pneumatikus csatlakozás               | 3/8 NPT                                |
| 5. pneumatikus csatlakozó                | 3/8 NPT                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések    | RoHS-kompatibilis                      |
| Csatlakozó lécc alapanyaga               | Kovácsolt alumínium ötvözet            |