

Csatlakozó
EAMC-30-35-6.35-12
Cikkszám: 550995

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	6.35 mm
2. tartó átmérője	12 mm
Méret	30
Névleges hossz	35 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	6.1 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	7.5 Nm
Terméksúly	45 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis