


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D60-64C

Cikkszám: 551007

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	637 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D60 D60C
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	64C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis