

Műanyag tömlő PEN-10X1,5-BL

Cikkszám: 551459

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	10 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	40 mm
Belső Ø	7 mm
Min. hajlítási sugár	23,5 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...60 °C
A termék súlya hossz szerint	0.03766 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE