


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D40-44A/C

Cikkszám: 552157

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	216 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D40 D40C
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	44 A 44C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis