


Hajtómű

EMGA-160-P-G5-SAS-140

Cikkszám: 552201

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	160 mm
Motorkarima mérete	140 mm
Forgásjáték	0.1 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	5:1
Max. hajtómű fordulatszám	6500 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	450 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	6.07 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	720 Nm
Max. hatékonyság	98 %
Torziós merevség	38 Nm/arcmin
Terméksúly	18000 g
Hajtómű interfész kimenet	160G
Hajtómű interfész	140 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis