

Hangtompító UOS-1

Cikkszám: 552252

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	tömítés nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Nyitott hangtompító
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Rögzítés módja	külső menettel
Terméksúly	200 g
Pneumatikus csatlakozó	G1
Csillapító betét alapanyaga	PE
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	POM
Hüvely alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet