


Nyomásszabályozó szelep LR-1/8-F

Cikkszám: 552420

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Membrános szabályozószelep folyamatos sűrített levegő ellátással
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzálással szekunder légtelenítéssel
Nyomáskijelző	G1/8-hoz előkészítve
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
1. bemeneti nyomás	1 bar...20 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	420 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...80 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	120 g
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Rézötövezet