

Hangtompító U-1/4-BR

Cikkszám: 552424

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	3400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	77 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Terméksúly	17 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Csillapító betét alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény