



Gyorsleürítő szelep SE-1/4

Cikkszám: 552431

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Gyors légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Rögzítés módja	átmenő furattal
Normál névleges áramlás leszellőztetésekor: 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1700 l/min
Normál névleges térfogatáram leszellőztetésekor 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) nyomás esetén	950 l/min
Üzemi nyomás	0.5 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...75 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	8 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...75 °C
Terméksúly	250 g
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Tömítések alapanyaga	NBR