



Görgőkaros szelep RWB-3-1/8

Cikkszám: 552432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	120 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi nyomás	3.5 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Dugattyú-elhelyezkedés
Névleges szélesség	3.5 mm
Vezérlés módja	elővezérelt
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő	3.1 N
Terméksúly	160 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált