

Többpólusú csatlakozó aljzat NECA-S1G9-P9-MP3

Cikkszám: 552703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Terméksúly	60 g
1. elektromos csatlakozó	Sub-D aljzat, 9 pólusú
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs, 9 pólusú
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Megengedett kábelátmérő	5 mm...10 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.34 mm ² ...1 mm ²
Megjegyzés a csatlakozási keresztmetszethez	0,34 - 0,5 mm ² érvéghüvely használata esetén
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzáló
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hollandi anya alapanyaga	Sárgaréz
Csavarok alapanyaga	Acél
Tömítések alapanyaga	NBR