

Fénykábel
SOOC-DS-P-M4-2-R15
Cikkszám: 552805

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Reflexiós fénykapcsoló
Minimális tárgytátmérő	0.1 mm
Fénykábel - jellemzők	Pontosság
Hatótáv	65 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 °C...70 °C
Fejméret	M4
Száloptika hossza	2 m
Min. hajlítási sugár	15 mm
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső Ø	1 mm
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III