


Fénykábel
SOOC-TB-M4-1-R25
Cikkszám: 552814

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Egyirányú fénysorompó
Minimális tárgytátmérő	0.35 mm
Fénykábel - jellemzők	Standard
Hatótáv	400 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 °C...70 °C
Fejméret	M4
Száloptika hossza	1 m
Min. hajlítási sugár	25 mm
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső Ø	2.2 mm
Ház alapanyaga	Rézötvözet PVC níkkelezett
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III