

Fénykábel
SOOC-TB-P-M4-2-R15
Cikkszám: 552823

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Egyirányú fénysorompó
Minimális tárgytátmérő	0.2 mm
Fénykábel - jellemzők	Pontosság
Hatótáv	120 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 °C...70 °C
Fejméret	M4
Száloptika hossza	2 m
Min. hajlítási sugár	15 mm
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső Ø	2.2 mm
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III