

Fénykábel
SOOC-TB-P-C5-2-R10
Cikkszám: 552828

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Villás fénySOROMPÓ
Minimális tárgytátmérő	0.2 mm
Fénykábel - jellemzők	Villás fénySOROMPÓ
Hatótáv	5 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 °C...70 °C
Fejméret	Téglalap 41x15x7 mm Villagöddör 5x29 mm
Száloptika hossza	2 m
Min. hajlítási sugár	10 mm
Külső Ø	1.25 mm
Ház alapanyaga	ABS
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III