



Nyomásfokozó DPA-40-10-CRVZS5

Cikkszám: 552930

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú Ø	40 mm
Tartály	5 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztő lefelé
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyús nyomásfokozó sűrített levegő tartállyal manométerrel visszacsapó szeleppel
Nyomáskijelző	manométerrel
2 kimeneti nyomás	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.45 MPa...1 MPa 65.25 psi...145 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	4.5 bar...10 bar
1. bemeneti nyomás	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Kondenzátum leeresztő max. meghúzási nyomatéka	27 Nm
Terméksúly	7300 g
Rögzítés módja	horonyanyával
1. pneumatikus csatlakozás	QS-10

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	KD4
3. pneumatikus csatlakozás	Hangtompító
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Sűrített levegő tartály alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél