

Csatlakozó lécz MHJ9-PN16

Cikkszám: 553123

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10 mm
Szelephelyek max. száma	16 Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Terméksúly	390 g
Rögzítés módja	felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	nincs összefogva
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécz alapanyaga	Megmunkált alumínium ötvözet, eloxált