


Csatlakozó lécs MHJ9-P16

Cikkszám: 553125

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10 mm
Szelephelyek max. száma	16 Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Terméksúly	428 g
Rögzítés módja	felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	M7
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Megmunkált alumínium ötvözet, eloxált