


Vákuumszűrő
VAF-DB-1/2
Cikkszám: 553141

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	80 µm
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Csak nyitott vákuumrendszerekben használható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Max. meghúzási nyomaték	20.5 Nm
Terméksúly	162 g
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés fali/felületi tartóval
Pneumatikus csatlakozó	G1/2
Vákuumcsatlakozás	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	PP-erősítéssel
Tartály alapanyaga	PA
Kidobó impulzus alkalmassága	7 bar