

**Tömlőkészlet**  
**DADB-V6-63-S351-375**  
Cikkszám: 553343

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Külső Ø                               | 57 mm                                          |
| Méret                                 | 63                                             |
| Lökettartomány                        | 351 mm...375 mm                                |
| Dugattyúrúd-hosszabbítás              | 105 mm                                         |
| Kialakítás                            | kerek                                          |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                |
| Szerkezeti felépítés                  | Harmonika készlet<br>elszívóval                |
| KBK korrózióállósági osztály          | 3 - nagy korróziós igénybevétel                |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                 |
| Közegállóság                          | Porok<br>Forgács<br>Olajok<br>Zsírok<br>Benzin |
| Védettség                             | IP54                                           |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...80 °C                                 |
| Terméksúly                            | 165 g                                          |
| Rögzítés módja                        | feltolható<br>menetes csappal                  |
| Pneumatikus csatlakozó                | G1/4                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                              |
| Adaptációs alkatrészek alapanyaga     | Megerősített PA                                |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                            |
| Harmonika alapanyaga                  | NBR                                            |
| Menetes csap alapanyaga               | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |