

Tömlőkészlet DADB-S1-25-S101-150

Cikkszám: 553425

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	29 mm
Méret	25
Lökettartomány	101 mm...150 mm
Dugattyúrúd-hosszabbítás	47 mm
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika készlet elszívóval
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Közegállóság	Porok Forgács Olajok Zsírok Benzin
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	44 g
Rögzítés módja	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adaptációs alkatrészek alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Harmonika alapanyaga	NBR
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél