

# Tömlőkészlet DADB-S1-32-S126-175

Cikkszám: 553445

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                     | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Méret                                       | 32                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lökettartomány                              | 126 mm...175 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dugattyúrúd-hosszabbítás                    | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kialakítás                                  | kerek                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beépítési helyzet                           | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerkezeti felépítés                        | Harmonika készlet<br>elszívóval                                                                                                                                                                                                                          |
| KBK korrózióállósági osztály                | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                          |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesestekercsek |
| Közegállóság                                | Porok<br>Forgács<br>Olajok<br>Zsírok<br>Benzin                                                                                                                                                                                                           |
| Védettség                                   | IP54                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Terméksúly                                  | 51 g                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rögzítés módja                              | menetes csappal<br>belső menettel                                                                                                                                                                                                                        |
| Pneumatikus csatlakozó                      | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adaptációs alkatrészek alapanyaga           | Megerősített PA                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tömítések alapanyaga                        | NBR                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Harmonika alapanyaga                        | NBR                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menetes csap alapanyaga                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                       |