

Tömlőkészlet DADB-S1-40-S351-375

Cikkszám: 553473

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	46 mm
Méret	40
Lökettartomány	351 mm...375 mm
Dugattyúrúd-hosszabbítás	102 mm
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika készlet elszívóval
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Közegállóság	Porok Forgács Olajok Zsírok Benzin
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	108 g
Rögzítés módja	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adaptációs alkatrészek alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Harmonika alapanyaga	NBR
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél