


Közelítéskapcsoló SIEF-M8B-NS-K-L

Cikkszám: 553540

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Névleges kapcsolási távolság	1.5 mm
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.08 mm
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. DC kapcsolási frekvencia	2000 Hz
Max. kimeneti áram	150 mA
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3-eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PU)
Méret	M8
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	61.4 g
Ház alapanyaga	PA PP erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C

Jellemző	Érték
Védettség	IP68
Mágneses mezőkkel szembeni ellenállóság	mágneses állandó és váltakozó mező
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3
További érzékelő információk kiválasztása	1-es redukciós tényezővel, ellenáll a mágneses mezőknek
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alap kivitel