

Műanyag tömlő PUN

Cikkszám: 553573

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	3 mm...16 mm
Belső Ø	2 mm...11 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...30 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Szín	kék barna sárga zöld természetes piros fekete ezüst áttetsző kék áttetsző sárga áttetsző zöld áttetsző piros áttetsző fekete fehér
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)