

Műanyag tömlő PAN

Cikkszám: 553610

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	4 mm...16 mm
Belső Ø	2.5 mm...12 mm
Megfelel a szabványnak	DIN 73378-PA12-PHL
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...35 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Ásványi olaj
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-60 °C...100 °C
Szín	kék barna sárga zöld természetes piros fekete ezüst fehér
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PA12-P TPE-A