

# Műanyag tömlő

## PAN-8X1,25-BL-400

Cikkszám: 553896

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 8 mm                                                                                                                                  |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 43 mm                                                                                                                                 |
| Belső Ø                                        | 5.9 mm                                                                                                                                |
| Min. hajlítási sugár                           | 22 mm                                                                                                                                 |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                                                                             |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                                 |
| Engedély                                       | TÜV                                                                                                                                   |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00                                                                                                                      |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                                                                       |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...80 °C                                                                                                                        |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.024 kg/m                                                                                                                            |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz<br>6 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz, hollandi anyával<br>6 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz |
| Szín                                           | kék                                                                                                                                   |
| Shore-keménység                                | D 55 +/-3                                                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                                                                     |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-A                                                                                                                                 |