

Műanyag tömlő PAN-4X0,75-BL

Cikkszám: 553906

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	4 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	18 mm
Belső Ø	2.9 mm
Min. hajlítási sugár	12 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.006 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz, hollandi anyával 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 55 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-A