

# Műanyag tömlő PAN-16X2-GN

Cikkszám: 553923

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 16 mm                                                               |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 94 mm                                                               |
| Belső Ø                                        | 12 mm                                                               |
| Min. hajlítási sugár                           | 67 mm                                                               |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                           |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Engedély                                       | TÜV                                                                 |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00                                                    |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                     |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...80 °C                                                      |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.092 kg/m                                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 16 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                              |
| Szín                                           | zöld                                                                |
| Shore-keménység                                | D 55 +/-3                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                   |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-A                                                               |