

Műanyag tömlő PAN-6X1-RT

Cikkszám: 553925

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	6 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	32 mm
Belső Ø	4 mm
Min. hajlítási sugár	14 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.016 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, hollandi anyával 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz
Szín	piros
Shore-keménység	D 55 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-A