

Dugasz
CAMF-B-M25-G4
Cikkszám: 555676

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Felfogás veszteség ellen
Beépítési helyzet	tetszés szerint
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	160 V
Áramterhelhetőség	1 A
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel