


# Derékszögű csatlakozó lap VABF-S2-2-A1G2-G12

Cikkszám: 555702

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szélesség                             | 52 mm                                                        |
| Szabvány alapján                      | ISO 5599-2                                                   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                              |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                       |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Védettség                             | IP65<br>NEMA 4                                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                                |
| Terméksúly                            | 359 g                                                        |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |