


Derékszögű csatlakozó lap VABF-S2-2-A1G2-N12

Cikkszám: 555703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	58.1 mm
Szabvány alapján	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	359 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet