



Szabályozó lap VABF-S1-2-R2C2-C-10

Cikkszám: 555760

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	54 mm
Szabvány alapján	ISO 5599-1
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus többszintű kiépítés	Nyomásszabályozó 2-eshez
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás szekunder légtelenítéssel
Opcionális manométer	lehetséges
Nyomásszabályozási tartomány	0.1 MPa...1 MPa 14.5 psi...145 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	1 bar...10 bar
1. bemeneti nyomás	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	1230 g
Többszintű kiépítés telepítési módja	sorolható alaplapon egydi csatlakozólapon
Manométer csatlakozója	tartókapoccsal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kezelőpanel alapanyaga	PA
Szabályozó ház alapanyaga	Alumínium présöntvény