

Csapágybak LSN-32

Cikkszám: 5561

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...120 °C
Max. terhelhetőség	0.9 kN
Terméksúly	162 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvözött acél
Persely alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE