

Csapágybak LSN-40

Cikkszám: 5562

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...120 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	219 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvözött acél
Persely alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE