


Csapágybak LSN-80

Cikkszám: 5565

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...120 °C
Max. terhelhetőség	6 kN
Terméksúly	753 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas
Persely alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE