


Csatlakozó lécz MHJ10-P16

Cikkszám: 557608

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	11 mm
Póluscserre elleni védelem	üzemi feszültséghez
Szelephelyek max. száma	16 Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges
Engedély	RCM jelzés
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Terméksúly	635 g
Rögzítés módja	felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	M7
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécz alapanyaga	Megmunkált alumínium ötvözet, eloxált