


# Csatlakozó lécz VABM-C8-12E-G14-20-M1

Cikkszám: 557669

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Raszterméret                              | 12 mm                            |
| Szelephelyek max. száma                   | 20                               |
| KBK korrózióállósági osztály              | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka   | 0.6 Nm                           |
| Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez | 5 Nm                             |
| Terméksúly                                | 1296 g                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                | G1/4                             |
| 3. pneumatikus csatlakozás                | G1/4                             |
| 5. pneumatikus csatlakozó                 | G1/4                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                |
| Csatlakozó lécz alapanyaga                | Kovácsolt alumínium ötvözet      |