

Csatlakozó léc VABM-C8-12E-G14-32-M1

Cikkszám: 557681

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	12 mm
Szelephelyek max. száma	32
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.6 Nm
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	5 Nm
Terméksúly	1907 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
5. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó léc alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet