


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-K62-100A

Cikkszám: 557991

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	47 Nm
Terméksúly	780 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K62
Interfész kód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis