

Csatlakozó
EAMD-19-15-10-8X10
Cikkszám: 557998

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	10 mm
2. tartó átmérője	8 mm
Méret	19
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.445 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	2 Nm
Terméksúly	13 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis