

Csatlakozó
EAMD-56-46-24-23X27
Cikkszám: 558005

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	24 mm
2. tartó átmérője	23 mm
Méret	56
Névleges hossz	46,5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	409 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis