


**Csatlakozó**  
**EAMD-67-51-24-32X32-U**  
Cikkszám: 558008

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 24 mm                 |
| 2. tartó átmérője                     | 32 mm                 |
| Méret                                 | 67                    |
| Névleges hossz                        | 51 mm                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 4500 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 143 Nm                |
| Terméksúly                            | 736 g                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |