


**Motor karima**  
**EAMF-A-48A-60G/H**  
Cikkszám: 558019

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C    |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%           |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C    |
| Terméksúly                            | 158 g             |
| Interfészkód Motor In                 | 60G<br>60H        |
| Tengelykapcsoló ház interfészkódja    | 48 A              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |